


Udsugningsarme

ESA arm


ESA armen har en udvendig bærearmling, designet for let positionering og lavt tryktab. ESA armen er udført i ekstruderet 6060 aluminiumsprofil, med sprøjtetstøbte led i plast og gasdæmpere i begge led for let betjening. Tragten er designet for optimal gribehastighed og udført i aluminium for lang holdbarhed.

ESA armen leveres i $\varnothing 160$ mm eller $\varnothing 200$ mm, i længder fra 2 til 5 meter. På 4 og 5 meter er der påmonteret en forlænger. Fåes op til 8 meter ved brug af udlæggerarm. Se datablad for udlæggerarm.

Teknisk data



ESA Arm	Inderste bærearmling (mm)	Yderste bærearmling (mm)	Forlænger (mm)	Max. Arbejdsradius (mm)	Max. Radius (mm)
2M	865	696		1600*	2000
3M	1365	1200		2700**	3000
4M	1365	1200	1000	3700**	4000
5M	1365	1200	2000	4700**	5000



NB. Forlænger begrænser brug af armen under montagestedet




ESA arm 3 meter $\varnothing 160$ mm


Bestillingstabel

Varenr.	Betegnelse
01-650	ESA Arm 2,0m $\varnothing 160$ mm, komplet arm inkl. slange og vægkonsol.
01-651	ESA Arm 3,0m $\varnothing 160$ mm, komplet arm inkl. slange og vægkonsol.
01-652	ESA Arm 4,0m $\varnothing 160$ mm, komplet arm inkl. slange, vægkonsol og forlænger.
01-653	ESA Arm 5,0m $\varnothing 160$ mm, komplet arm inkl. slange, vægkonsol og forlænger.
01-660	ESA Arm 2,0m $\varnothing 200$ mm, komplet arm inkl. slange og vægkonsol.
01-661	ESA Arm 3,0m $\varnothing 200$ mm, komplet arm inkl. slange og vægkonsol.
01-662	ESA Arm 4,0m $\varnothing 200$ mm, komplet arm inkl. slange, vægkonsol og forlænger.
01-663	ESA Arm 5,0m $\varnothing 200$ mm, komplet arm inkl. slange, vægkonsol og forlænger.
01-680	Konsol (gulv/loft) L=400-1200 mm
01-680A	Konsol (gulv/loft) L=1200-2500 mm
01-681	Lofkonsol drejbar 360°
01-682	LED lyssæt med tænd/sluk af ventilator
12-008E	Tæt spjæld for tragt - $\varnothing 160$ mm
12-009E	Tæt spjæld for tragt - $\varnothing 200$ mm

Arbejdsområde - ESA arm 2 meter




Arbejdsområde - ESA arm 3, 4 og 5 meter



Arm længde	A_X mm	A_Y mm	B_X mm	B_Y mm	C_X mm	C_Y mm
2M ESA arm	500	1550	1600	1700	500	600
3M ESA arm	500	1950	2700	2100	500	200
4M ESA arm	500	1950	3700	2100	500	200
5M ESA arm	500	1950	4700	2100	500	200

Vi anbefaler en installationshøjde på ca. 2.500 mm, hvilket giver et godt arbejdsområde i højden 700-1500 mm (almindelig bordhøjde). Hvis du ønsker en andet arbejdsområde i højden, justeres installationshøjden.

Måltegning



Væg konsol



ESA Arm med LED-sæt i tragten

ESA arm




ESA arm monteret på loftkonsol drejbar 180°




ESA arm monteret på loftkonsol drejbar 360°

Målskitser



Konsol gulv/loft L=400-2500 mm. Kun til brug af ESA arm op til 5 meter.



01-681 Loftkonsol 360°



Tryktab

